

Technische Hinweise Winter OL 2023

Entfernungen:

WKZ ist der rote Mercedes BUS (Marco Polo) am Sportplatz

WKZ – Parken: auf dem Behördenparkplatz nahe beim Sportplatz OSV, Einfahrt Ecksteinstraße

WKZ – Start: 600m

WKZ – Ziel: 100m

Besonderes Kartensymbol:

○ - Brunnenring

Postenbeschreibungen:

im Internet zum Selbstdruck

Postenbeschreibungen sind auf der Laufkarte gedruckt.

Laufkarte und Bahn:

Farblaserdruck auf wasserfestem PRETEX, Format A 4

Signaturen gemäß ISOM 2017

Maßstab siehe Farbschema in Bahntabelle

Posten mit Schirm und SI-Station inklusive Air+

Start:

Wegmarkierung zum Start mit Bändern blau/weiß,

Vorstart – 3 min.

Vorstartanzeige zeigt die aufgerufene Startzeit

Ablauf: außerhalb Löschen und Air+-Check (nur für Air+Chips)

bei – 3 Startliste abhaken,

bei – 2 Check,

bei – 1 zur Kartenbox

beim Startsignal Karte aufnehmen, Startstation lochen, loslaufen.

Orientierungsbeginn nach ca. 50 m, markiert mit Postenschirm, ohne Station

Wenn die Startstation nicht reagiert, wurde das Löschen vergessen. Ohne Lochen der Startstation erfolgt keine Zeitnahme.

Rahmenläufer benutzen eine eigene Gasse und können bei Bedarf eingewiesen werden.

Wer Zusatzkarten gebucht hat, sagt das bitte bei der Kartenausgabe an.

Ziel:

Freier Einlauf zum Ziel

Zielschluss: 14:00 Uhr

Schiedsgericht:

Katrin Kubald (KOLV), Stefan Bleidorn (IHW), Bernd Graumann (ESV)

Verhalten bei Laufabbruch:

Läufer, welche den Wettkampf abbrechen, melden sich unbedingt am WKZ-Bus ab

Siegerehrung:

findet nicht statt, Urkunden für Kinder und Jugendliche werden beim nächsten Wettkampf verteilt

Duschen und Umkleidemöglichkeiten:

Im Keller des Sportplatzgebäudes sind Toiletten und begrenzt Umkleideräume / Duschen mit OL-Schuhen bitte nicht die Umkleideräume betreten!

Versorgung:

Wir bieten diesmal leider keinen Zieltee und Imbiss an, bitte selbst versorgen

Erste Hilfe:

Bitte am WKZ-Bus melden, nächste Notaufnahme im Krankenhaus Eberswalde oder Notruf 112

Bahnen und Streckenlängen:

Bahn	Kategorien				km	Anzahl Posten
1	D19-L	H19-K			8,2	14
2	H-18	H35-	H40-		10,8	17
3	H19-L				13,5	25
4	D-10	H-10	BK		2,0	6
5	D-12	H-12			2,9	7
6	D-14				4,0	8
7	H-14				4,6	11
8	BL				4,6	10
9	D-16	D19-K	D50-	D55-	5,2	10
10	H45-	H50-			8,3	18
11	D-18	D35-	H-16	H55-	7,6	14
12	D60-	D65-	H70-	H75-	4,3	8
13	D70-	D75-	H80-		3,3	8
14	D40-	D45-	H60-	H65-	5,7	14
1:15.000						
1:10.000						
1:7.500						